

## ACCESORIOS DE BAÑO GW05 12 05 02 Toallero barra doble "CARTAGO SERIES"



### Descripción del producto

Barra doble para toallas Material: Inyección de zinc Acabado: Cromado brillante Serie Cartago

#### Especificaciones técnicas:

Toallero barra doble "Cartago Series". El producto se compone de dos soportes a pared, dos florones cubre soportes y dos barras para toallas. Las barras para toallas, fabricadas en inyección de zinc de 12mm de diámetro y 0,4mm de espesor y se une en sus extremos a los cilindros de apoyo, se fabrican en inyección de zinc de 56,5 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor. Los soportes a pared fabricados en chapa de acero al carbono contienen dos agujeros para su fijación a pared mediante tornillería. El conjunto montado tiene un acabado en cromado brillante, compuesto por 3.5-6 μm de níquel + 2-3 μm de cromo, que le confiere una resistencia adecuada frente a la corrosión. El producto se ancla a pared de fábrica de ladrillos mediante 4 tacos de nylon y 4 tornillos. Las dimensiones totales del producto son 628 x 119,2 x 56,5 mm. El modelo de accesorio para hostelería es GW05 12 05 02, fabricado por GENWEC WASHROOM S.L. – Av. Joan Carles I, 46-48 08908 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

#### Características técnicas

#### Especificaciones del producto

Soporte a pared de chapa de acero al carbono.

Barras fabricadas en inyección de zinc de 12mm de diámetro y 0,4mm de espesor.

Florón de inyección de zinc de 56,5mm de diámetro.

Acabado piezas metálicas, cromado brillante, compuesto por 3.5-6  $\mu m$  de níquel + 2-3  $\mu m$  de cromo.

GENWEC WASHROOM S.L. se reserva el derecho de modificar y/o rectificar los productos y especificaciones de los mismos sin previo aviso

Dimensiones: ±3%


Revisado por: CSS (07/2017)

## Especificaciones del embalaje

• Tipo de embalaje individual: Cartón individual y papel burbuja.



## ACCESORIOS DE BAÑO GW05 12 05 02 Toallero barra doble "CARTAGO SERIES"



# <u> WASHROOM EQUIPMENT & COMP.</u>

Limpieza: Se recomienda un paño de algodón ligeramente humedecido en una solución jabonosa. A continuación, secar.

Dimensiones: ±3%

Revisado por: CSS (07/2017)