









HINWEIS

Die Spiegelhalter SPH16-20 sind für Spiegel mit einer Stärke bis zu 4 mm geeignet. Die Spiegelhalter SPH16-22 sind für Spiegel mit einer Stärke bis zu 6 mm geeignet. Bei Verwendung eines Spiegels mit einer Länge über 80 cm empfiehlt es sich zwei weitere (bzw. entsprechend der Distanz anzahl mehr) Spiegelhalter einzusetzen. Wir empfehlen die Verwendung von Sicherheitsspiegelglas.



PHOS Design und PHOS Produkte sind durch Marken- und Urheberrecht geschützt. Unsere Montageanleitungen beziehen sich auf unsere Serienprodukte. Sollten Sie ein individuelles PHOS-Produkt bestellt haben, können die Angaben, wie z. B. Vermaßungen, abweichen. Bei Fragen hierzu kontaktieren Sie uns bitte gerne – per Telefon + 49 721 530772-0 oder per E-Mail phos@phos.de.

EINE AUSFÜHRLICHE MONTAGEANLEITUNG ERHALTEN SIE MIT DER LIEFERUNG.

© PHOS Design GmbH, Karlsruhe, 2022